

 Mahr

Werkstatt-Messschieber in Leichtbauweise, Messbereich: 500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	412750 500
GTIN	2050001060297
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Werkstatt-Messschieber in Leichtbauweise; mit Messspitzen und Prismenführung.

Parallaxfreie Ablesung.

Schiene und Schieber aus Aluminium. 50% Gewichtsvorteil. Verschleiß- und kratzfest durch harteloxierte Oberfläche 1100HV (ähnlich Keramik).

Messschnäbel und Spitzen rostfrei, gehärtet und geschliffen. Nonius mit kontrastreicher Skalierung und Innenmessskala. Leichter, präziser Lauf des Schiebers.

Technische Beschreibung

Innenmessansatz-Ø	20 mm
Schnabellänge	150 mm
Gewicht	1,4 kg
Kalibrierung	A1
Feststellung	Feststellschraube oben
Ablesung	0,02 mm
Ausführung Ableseteile	mattverchromt
Messbereich	0 - 500 mm
Oberfläche	harteloxiert
Ausführung Messfläche	gehärtet

Teilung	1/50 mm
Fehlergrenze	0,05 mm
Verpackung	stabile Box
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021010 500
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021000 500