



## Messtativ mit Feineinstellung am Magnetfuß, Typ: N1



### Bestelldaten

Bestellnummer	441195 N1
GTIN	7290005398902
Artikelklasse	46G

### Beschreibung

#### Ausführung:

3-Punkt-Klemmung der Messgestänge mit sehr kurzen Klemmwegen für höchsten Bedienkomfort. Sehr geringe Handkraft erzeugt eine dauerhafte, stabile Klemmung. Massiv dimensionierte Gestänge für höchste Systemsteifigkeit. **Vario**-Messgeräteaufnahme für Schaft-Ø 6mm, 8mm, 3/8 Zoll, Fühlhebelmessgeräte mit Schwalbenschwanz-Führung und Messuhren mit Ösenrückwand.

**Feineinstellung am Magnetfuß.** Vorteil beim Justieren von µm Fühlhebelmessgeräten, da Gestänge nicht von Handkraft beeinflusst wird.

#### Sonderzubehör:

Messuhrenaufnahme Nr. 440401.

### Technische Beschreibung

Querarm Länge L <sub>1</sub>	185 mm
Anschlussgewinde	M8 Außengewinde
Magnetfuß Breite	50 mm
Säulen-Ø D <sub>2</sub>	14 mm

Querarm-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Haftkraft	800 N
Säulenhöhe L <sub>2</sub>	203 mm
Magnetfuß Höhe	55 mm
Magnetfuß Länge	60 mm
Produktart	Messtativ

## Zubehör

Stativfuß Typ V	442120 V
Vario Messuhren-Aufnahme Typ FA1410	440401 FA1410
Stativfuß mit Feineinstellung Typ 0	442125 0
Stativfuß Typ 1	442140 1
Stativfuß Typ 0	442140 0
Stativfuß Typ 0	442120 0
Gestänge-Klemmung für Universal-Messtativ für Gestänge-Ø der Messständer 12/14 mm	440351 12/14
Stativfuß Typ 1	442120 1