

Garant**Rahmen-Wasserwaage mit justierbarer Libelle, Sohle Länge / Genauigkeit:
200/1 mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	469190 200/1
GTIN	4045197519252
Artikelklasse	41H

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Rahmen aus hochwertigem Spezialguss; hammerschlaglackiert. 3 Seiten prismatisch geschliffen, 1 Seite eben. Je eine Längs- und Querlibelle aus Glas. Die Empfindlichkeit (Skalenwert) der Längslibelle ist auf einem Schild angegeben. Bei Genauigkeit 1 mit Isoliergriffen am Gehäuse sowie Schutzglas über den Libellen.

Justierbarkeit der Längslibelle:

Die Längslibelle kann mittels einer Stellschraube ohne Demontage mühelos und spielfrei in die 0-Lage nachjustiert werden.

Verwendung:

Zum Ausrichten von horizontalen und vertikalen Flächen, Wellen usw. und für genaues Ausrichten im 90°-Winkel.

Norm:

DIN 877

Genauigkeit:

1 = mit höchstempfindlicher Längslibelle **0,02 mm/m.**

2 = mit hochempfindlicher Längslibelle **0,1 mm/m.**

Hinweis:

Magnetische Ausführung auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Genauigkeitsklasse	1
Ablesung	0,02 mm/m
Sohle Breite	40 mm
Sohle Länge	200 mm
Norm	DIN 877
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	H1
Produktart	Wasserwaage

Dienstleistungen

Kalibrierung Rahmenwasserwaage Genauigkeit 0,02 mm/m	026600 0,02
--	-------------