

**Sicherheits-Messuhr, Messbereich / Gehäuse-Ø: 0,8/58mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	432405 0,8/58
GTIN	2050001741073
Artikelklasse	46C

Beschreibung**Ausführung:**

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. Präzisionsmessuhren mit Stoßschutz, Sicherheits-Messuhren, stoßgeschützt mit Freihub. Extrem leichte, robuste Konstruktion mit Staubschutz. Einspannschaft-Ø 8 mm h6.

Höchste Genauigkeit durch kombinierte Zahnrad- Hebelübertragung.

Technische Beschreibung

Messkraft	0,8 - 1,2 N
Kalibrierung	C1
Gehäuse-Ø	58 mm
Skalenwert	0,01 mm
Messbereich	0,8 mm
Freihub	7 mm
Norm	DIN 878

Messabweichung MPE (Messbereich)	7 µm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 3 mm	023000 3
DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023010 12,5

Zubehör

Messuhr-Glas Typ 58	432010 58
---------------------	-----------