

Mahr**Digitaler Werkstatt-Messschieber in Leichtbauweise, Messbereich: 500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	415510 500
GTIN	2050001060228
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

Digitale Werkstatt-Messschieber in Leichtbauweise. Große Digitalanzeige. Mit Messspitzen und Prismenführung.

Messschnäbel und Spitzen rostfrei, gehärtet und geschliffen. Leichter, präziser Lauf durch Prismenführung. Schiene und Schieber aus Aluminium. 50 % Gewichtsvorteil. Verschleiß- und kratzfest durch harteloxierte Oberfläche 1100 HV (ähnlich Keramik).

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 500 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Schnabellänge	150 mm
Kalibrierung	A1
Gewicht	1,4 kg
Ablesung	0,0005 Zoll
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	0,05 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032

Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Messtechnik	digital
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021010 500
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021000 500

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
--	---------------