

STIEFELMAYER

Wellen-Wasserwaage, Sohle Länge / Genauigkeit: 200/4mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	468800 200/4
GTIN	4028126003350
Artikelklasse	46R

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftiges Gehäuse aus hochwertigem Spezialguss, hammerschlaglackiert. Prismatische und flache Sohle mit im Winkel feingeschliffenen Anschlagflächen (wichtig beim Anreißen, Ausrichten usw.). Sämtliche Messflächen genau parallel zur Libellenachse gearbeitet. Je eine Längs- und Querlibelle aus Glas. Mit Isoliergriffen am Gehäuse sowie Schutzglas über den Libellen.

Verwendung:

Zum Ausrichten von Flächen, Wellen, Maschinen usw.

Norm:**DIN 877****Genauigkeit:**

1 = mit höchstempfindlicher Längslibelle **0,02 mm/m**.

2 = mit hochempfindlicher Längslibelle **0,1 mm/m**.

4 = mit normalempfindlicher Längslibelle **0,4 mm/m**.

Technische Beschreibung

Sohle Breite	40 mm
Sohle Länge	200 mm
Ablesung	0,4 mm/m
Genauigkeitsklasse	4
Norm	DIN 877

Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	H2
Produktart	Wasserwaage

Dienstleistungen

Kalibrierung Wellenwasserwaage / elektronisches Neigungsmessgerät Genauigkeit 0,40 mm/m	026620 0,40
---	-------------