



## Digitaler Messschieber mit Messspitzen, Messbereich: 300mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	415611 300
GTIN	4045197301444
Artikelklasse	42A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Direkte Ablesung über klar erkennbare, große Digitalanzeige. **Mit robustem Metallgehäuse.**

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. LR44.

### Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 300 mm
Schnabellänge	90 mm
Innenmessansatz-Ø	10 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Kalibrierung	A1
Ablesung	0,0005 Zoll
Ablesung	0,01 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 LR44
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385

Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Werkstattmessschieber

## Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300

## Zubehör

Schraube für Tiefenmaßhalter	412230
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp LR44	081560 LR44