




Stabil-Spannbacke, Backenbreite: 65mm



Bestelldaten

Bestellnummer	375130 65
GTIN	4020772073213
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile, hohe Ausführung mit starker Niederzug- und Spannkraft. Durch die schräge Spannbackenführung wird das Werkstück sicher nach unten auf den Maschinentisch gespannt. Die auswechselbaren Spannbacken sind umkehrbar, die glatte Seite ist für bearbeitete, die geriffelte Seite für rohe Werkstücke verwendbar.

Verwendung:

Zum seitlichen Spannen hoher Werkstücke mit großer Spannkraft.

Werkstoff:

Grundkörper aus Temperguss, Spannbacken einsatzgehärtet.

Technische Beschreibung

Backenbreite	65 mm
Schlitzbreite	19 mm
für Nutbreite a	12 mm
für Nutbreite a	14 mm
für Nutbreite a	18 mm
für Nutbreite a	16 mm
Minimalhöhe	85 mm

Schlüsselweite	14 mm
ganze Länge	179 mm
Spannhub	8 mm
Zwischenhöhe h_1	38 mm
Maximalhöhe	99 mm
Typ	6497
Produktart	Niederzugspanner