



## Schraubbock mit Alu-Unterteil, höchste Auflagehöhe: 80mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	373550 80
GTIN	4020772075811
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Selbsthemmende Trapezgewindespindel mit Endsicherung.  
Der Permanent-Magnet im Fuß des Schraubbockes ermöglicht eine exakte und einfach zu handhabende Positionierung **bei vertikaler Aufspannung**.

#### Hinweis:

Mit Zentrierloch  $\varnothing$  12 mm für Aufsätze Nr. 375000 – 375010.

### Technische Beschreibung

für Spanneisen mit Schlitzbreite	14 - 22 mm
Tragkraft	30 kN
Kopf- $\varnothing$	50 mm
Unterteil- $\varnothing$	50 mm
höchste Auflagehöhe	80 mm
kleinste Auflagehöhe	60 mm

Typ	6400
Produktart	Schraubbock