



Messuhr stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-Ø: 10/58 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	432130 10/58
GTIN	7630041109757
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. **Stoßgeschützte** Präzisionsmessuhren. Einspannschaft-Ø 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar. Außenring mit 2 verstellbaren Toleranzmarken. Zentralzeiger für 1/100-mm-Ablesung, kleiner Zeiger der Nebenskala für 1-mm-Ablesung.

Ganzmetallgehäuse und **hochwirksamer Stoßschutz**. Besonders robuste Messuhr. **Swiss Made**.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Verpackung: stabile Box

Norm: Werksnorm

Kalibrierung: C1

Skalenwert: 0,01 mm

Ablesung pro Zeigerumdrehung: 1 mm

Abweichungsspanne f_e : 15 μ m

Gesamtabweichungsspanne f_{ges} : 17 μ m

Messkraft: 0,7 - 1,5 N

Technische Beschreibung

Gehäuse-Ø	58 mm
Gesamtabweichungsspanne f_{ges}	17 μ m
Messkraft	0,7 - 1,5 N
Ablesung pro Zeigerumdrehung	1 mm
Skalenwert	0,01 mm
Abweichungsspanne f_e	15 μ m
Messbereich	10 mm
Kalibrierung	C1
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 10 mm	013210 10
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkKS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	013250 12,5

Zubehör

Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15

Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Abgewinkelter Messuhren-Halter 60° Einspannlänge 50 mm	434918 50
Abgewinkelter Messuhren-Halter 45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Abgewinkelter Messuhren-Halter 45° Einspannlänge 50 mm	434917 50
Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6
Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Abgewinkelter Messuhren-Halter 60° Einspannlänge 25 mm	434918 25
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Schwenk-Taster	434912
Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25

Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2
Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10