



## Richt-Schraubbock, höchste Auflagehöhe: 75mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	374480 75
GTIN	4020772086503
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Feinfühliges Ausrichten über das Feingewinde M 30×1,5. Der feststehende Gleiteinsatz verhindert das Mitdrehen und verschieben des Werkstückes während des Ausrichtens.**
- **In das Zentrierloch können die mitgelieferten Zylinderstifte Ø12×50mm und Ø12×80 mm eingesetzt werden, dadurch wird die Bauhöhe um 30 bzw. 60mm größer.**
- **Wird die Zentrierplatte Nr.375030 unter den Richt-Schraubbock gesetzt, so ist in Kombination mit anderen Schraubböcken eine Auflagehöhe bis ca.1370mm möglich.**

#### Hinweis:

Flache Werkstückauflage mit Zentrierloch Ø 12 mm für Aufsätze Nr. 375000 – 375030.

### Technische Beschreibung

höchste Auflagehöhe	75 mm
Kopf-SW	46 mm
Tragkraft	30 kN
kleinste Auflagehöhe	55 mm

Unterteil-Ø	50 mm
Typ	6415
Produktart	Schraubbock