


**Stabil-Spannbacke, Backenbreite: 90mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	375130 90
GTIN	4020772073237
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Ausführung:**

Sehr stabile, hohe Ausführung mit starker Niederzug- und Spannkraft. Durch die schräge Spannbackenführung wird das Werkstück sicher nach unten auf den Maschinentisch gespannt. Die auswechselbaren Spannbacken sind umkehrbar, die glatte Seite ist für bearbeitete, die geriffelte Seite für rohe Werkstücke verwendbar.

Verwendung:

Zum seitlichen Spannen hoher Werkstücke mit großer Spannkraft.

Werkstoff:

Grundkörper aus Temperguss, Spannbacken einsatzgehärtet.

Technische Beschreibung

Backenbreite	90 mm
Spannhub	15 mm
ganze Länge	265 mm
Zwischenhöhe h_1	56 mm
Schlitzbreite	38 mm
Maximalhöhe	145 mm
Schlüsselweite	17 mm

für Nutbreite a	32 mm
für Nutbreite a	36 mm
für Nutbreite a	42 mm
Minimalhöhe	120 mm
Typ	6497
Produktart	Niederzugspanner