




Schleif- und Kontrollschraubstock ohne Spindel, Backenbreite A: 65mm



Bestelldaten

Bestellnummer	363650 65
GTIN	4045197313614
Artikelklasse	38F

Beschreibung

Ausführung:

· **Stahl gehärtet; allseitig präzisionsgeschliffen.**

Arbeitseinsatz auf 4 verschiedenen Seiten (Grund-, Stirn- und Seitenflächen).

Bewegliche Backe von Hand an das Werkstück heranschieben und klemmen. **Beim Entspannen wird die bewegliche Backe automatisch vom Werkstück abgehoben.**

Funktion:

Niederzugsystem – Die bewegliche Backe wird durch den auftretenden Spanndruck niedergezogen, das Abheben des Werkstückes oder Rattern bei der Bearbeitung ist ausgeschlossen.

Verwendung:

Zum **lehrengenauen Bearbeiten und Kontrollieren.**

Genauigkeit:

Innerhalb **0,003 mm / 100 mm** (Systemgenauigkeit).

Technische Beschreibung

Gesamtlänge a	230 mm
Gewicht	4,3 kg
maximaler Spannbereich b	130 mm
Backenbreite A	65 mm
Backenhöhe C	37 mm

Gesamtbreite B	65 mm
Produktart	Kontrollschraubstock