

Garant**TNMG 160404, Sorte: HB7415**

Bestelldaten

Bestellnummer	251432 HB7415
GTIN	4045197816597
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TNMG 160404 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mmVorschub f : 0,1 - 0,2 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	S
Sorte	HB7415
Spanbrecher	TIS
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen