


Garant
TNMG 160408, Sorte: HB7415


Bestelldaten

Bestellnummer	251434 HB7415
GTIN	4045197816801
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TNMG 160408 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm

 Vorschub f : 0,1 - 0,2 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Sorte	HB7415
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Spanbrecher	TIS
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	S
Eckenradius	0,8 mm

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen