

Garant**VN.G 160404, Sorte: HB7415**

Bestelldaten

Bestellnummer	251802 HB7415
GTIN	4045197816849
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VN.G 160404 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 1 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7415
Schnitttiefe a_p	1 - 4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 70 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	TIM

Hauptanwendung	S
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen