




## Innen-Feinmessgerät OSIMESS, Messbereich: 4,5-12mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	435010 4,5-12
GTIN	2050001047922
Artikelklasse	46D

### Beschreibung

#### Ausführung:

OSIMESS Innen-Feinmessgerät für kleine Bohrungen ab 1 mm. Tastköpfe DLC beschichtet (ab Gr. 4,5-7,5). Die schneidenförmig auslaufende Spitze der Messnadel, die unter der Messkraft des Feinzeigers steht, spreizt den geschlitzten Tastkopf. **Wiederholpräzision 1 µm.**

#### Verwendung:

Ermittlung der Abweichungen vom Sollmaß und Formfehler wie Unrundheit oder Konizität.

#### Lieferumfang:

Tastköpfe, HM-Messnadel, Standardhalter (Anzeigegerät und Einstellringe nicht im Lieferumfang).

#### Sonderzubehör:

Feinzeiger Nr. 434674, Induktiver Feinzeiger Nr. 434670, linkslaufende Messuhr Nr. 434807 Gr. 10, Digitale Messuhr Nr. 434322, Messtisch Nr. 435020.

#### Hinweis:

Ausführungen bis Messbereich 20 mm und Grundlochbohrungen auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Anzahl HM-Messnadeln	2
Anzahl Taster	13

effektiver Anwendungsbereich	4,15 - 12,5 mm
Wiederholpräzision	1 $\mu$ m
Messbereich	4,5 - 12 mm
Messtiefe	41 - 45 mm
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Innen-Feinmessgerät

## Zubehör

Messuhr mit linkslaufender Skalierung Messbereich 10 mm	434807 10
Tastkopf für OSIMESS Innen-Feinmessgeräte Anwendungsbereich 7,20-7,80 mm	435015 7,20-7,80
Gerätehalter mit Rückholknopf für Nennmessbereich 0,95-20,6 mm	435013 0,95-20,6
Digitale Messuhrablesung 0,0005 mm Messbereich 12,5 mm	434322 12,5
Feinzeiger $\pm$ Messbereich / Ablesung 25/0,5 $\mu$ m	434674 25/0,5
Induktiver Feinzeiger Extramess Typ 2001	434670 2001
Gerätehalter ohne Rückholknopf für Nennmessbereich 0,95-20,6 mm	435012 0,95-20,6
Einstellring-Satz Stahl (Maße wie Tastköpfe) Messbereich 4,5-12 mm	435030 4,5-12
Feinzeiger $\pm$ Messbereich / Ablesung 50/1 $\mu$ m	434674 50/1
Winkelstück für OSIMESS für Nennmessbereich 0,95-20,6 mm	435014 0,95-20,6
Messtisch für OSIMESS Herstellerbezeichnung OSM6	435020 OSM6
Feinzeiger $\pm$ Messbereich / Ablesung 130/5 $\mu$ m	434674 130/5
Messtisch für OSIMESS Herstellerbezeichnung OSM5	435020 OSM5
Feinzeiger $\pm$ Messbereich / Ablesung 250/10 $\mu$ m	434674 250/10