

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7415****Bestelldaten**

Bestellnummer	252068 HB7415
GTIN	4045197817037
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 080404 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 1 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 70 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a_p	1 - 4 mm
Spanbrecher	TIM
Sorte	HB7415
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 70 m/min

Hauptanwendung	S
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen