



## Schnellspann-Schraubstock mit Einhandbedienung, Backenbreite A: 110mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	365023 110
GTIN	4045197563200
Artikelklasse	32P

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Schnelles Verschieben der beweglichen Backe.**
- **Backen gehärtet und geschliffen.**
- **Zeitraubendes Kurbeln entfällt.**
- **Präzises Spannen durch Flachbahn-Führung.**
- **Spannen des Werkstücks mit einer Hand.**
- **Eine Backe mit Horizontal- und Vertikalprisma für Rundmaterial, eine Backe glatt.**
- **Zum Spannen flacher Teile sind beide Backen abgesetzt.**
- **Mit zwei seitlichen Auflageflächen.**
- **Formschlüssige Verriegelung.**

#### Verwendung:

**Zum schnellen Spannen von Werkstücken auf Bohr- und Messmaschinen.**

#### Werkstoff:

Körper und bewegliche Backe aus robustem Spezialguss.

#### Genauigkeit:

Innerhalb **0,03 mm**.

### Technische Beschreibung

Farbcode für passendes Zubehör	BM-Schraubstock blau
Gesamthöhe c	82 mm
Gewicht	9,5 kg

maximale Gesamtlänge L <sub>4</sub>	510 mm
Backenbreite A	110 mm
Spannbereich b	130 mm
Backenhöhe C	32 mm
Grundkörperbreite B	112 mm
Grundkörperlänge a	280 mm
Produktart	Bohrmaschinen-Schraubstock

---

## Zubehör

Anschlag Typ 1	365028 1
Führungsschiene für Nr. 365023	365025