

Garant**WNMG 080412, Sorte: HB7415**

Bestelldaten

Bestellnummer	252072 HB7415
GTIN	4045197816917
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080412 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 1 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	TIM
Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 70 m/min
Eckenradius	1,2 mm
Sorte	HB7415
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	1 - 4 mm

Hauptanwendung	S
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080412
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen