




## Schleif- und Kontrollschraubstock ohne Spindel, Backenbreite A: 125mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	363650 125
GTIN	4045197313638
Artikelklasse	38F

### Beschreibung

#### Ausführung:

· **Stahl gehärtet; allseitig präzisionsgeschliffen.**

**Arbeitseinsatz auf 4 verschiedenen Seiten** (Grund-, Stirn- und Seitenflächen).

Bewegliche Backe von Hand an das Werkstück heranschieben und klemmen. **Beim Entspannen wird die bewegliche Backe automatisch vom Werkstück abgehoben.**

#### Funktion:

**Niederzugsystem** – Die bewegliche Backe wird durch den auftretenden Spanndruck niedergezogen, das Abheben des Werkstückes oder Rattern bei der Bearbeitung ist ausgeschlossen.

#### Verwendung:

Zum **lehrengenauen Bearbeiten und Kontrollieren.**

#### Genauigkeit:

Innerhalb **0,003 mm / 100 mm** (Systemgenauigkeit).

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge a	310 mm
Gewicht	14,5 kg
maximaler Spannbereich b	180 mm
Backenbreite A	125 mm
Backenhöhe C	43 mm

Gesamtbreite B	125 mm
Produktart	Kontrollschraubstock