

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260142 HB7120-1
GTIN	4045197817174
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CC.T 060204 HB7120-1 Sorte: HB7120-1  
Spanbrecher: VM  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 260 m/min

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Sorte	HB7120-1
Spanbrecher	VM

Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen