



Bindevliesrolle, 0,4×15 m, Einsatzgebiet: UNI



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 084382 UNI |
| GTIN | 2050001710673 |
| Artikelklasse | 08J |

Beschreibung

Ausführung:

Öl- und Chemikalienbindevlies mit **außergewöhnlicher Aufnahmekapazität (bis zum 20fachen des Eigengewichts)**, dadurch **sehr geringe Entsorgungskosten bei stark reduziertem Abfall**. Die Bindevliese sind aus 100 % Polypropylen und **für nahezu alle Chemikalien geeignet**. Wesentliche Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit im Betrieb, weder Flüssigkeiten noch Granulat bedecken den Boden. **Farbleitsystem zur Trennung der Tücher nach Anwendungsgebiet**.

Artikel mit der Größe **OIL** nehmen nur Öl auf (z. B. Trennung von Öl und Wasser oder Einsatz im Außenbereich). Artikel mit der Größe **UNI** nehmen alle Flüssigkeiten auf (z. B. Öl, Wasser, Chemikalien).

Rollen mit **verstärkter, dreilagiger Struktur und 100 % fusselfrei**. Die Rolle wird **dreifach gefaltet** (13 / 14 / 13 cm längsperforiert) **im Spenderkarton** geliefert. Querperforierung alle 50 cm.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------|------|
| Einsatzgebiet | UNI |
| Farbe | grau |

| | |
|---------------------------|------------|
| maximales Aufnahmevolumen | 24 l |
| Lieferumfang St./Karton | 1 |
| Produktart | Bindevlies |