

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1**

## Bestelldaten

Bestellnummer	260150 HB7120-1
GTIN	4045197817198
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

CC.T 09T304 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 260 m/min

## Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VM
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7120-1
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen