

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260160 HB7120-1
GTIN	4045197817242
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 120408 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 260 m/min**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7120-1

Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Spanbrecher	VM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen