

Garant
SCMT 09T308, Sorte: HB7415


Bestelldaten

Bestellnummer	260744 HB7415
GTIN	4045197816955
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SCMT 09T308 HB7415 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1 mm

Vorschub f : 0,1 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	TIS
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7415
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1 mm
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	S

Vorschub f	0,1 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen