

Garant
VBMT 160408, Sorte: HB7415


Bestelldaten

Bestellnummer	261154 HB7415
GTIN	4045197816979
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VBMT 160408 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1 mm

 Vorschub f : 0,1 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	TIS
Vorschub f	0,1 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7415
Hauptanwendung	S
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen