



Flachspanner, Nutenbreite a: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	375115 16
GTIN	4020772374167
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Niedrige Bauweise, Flachspanner am Werkstück positionieren. Anschließend Befestigungsschrauben für Maschinentisch feststellen. Durch Betätigung der Spannschraube wird das Werkstück gespannt.

Verwendung:

Zum seitlichen Spannen sehr flacher Werkstücke, um Oberflächen komplett ohne Störkontur zu bearbeiten. Horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit.

Werkstoff:

Stahl vergütet und im Brünierton angelassen.

Technische Beschreibung

Maximalhöhe h_2	25 mm
Mindesthöhe h_1	16 mm
Spannkraft F_1 horizontal	15 kN
Gewinde G	M12
Zwischenhöhe H_1	16 mm
Spannkraft F_2 vertikal	7,5 kN
Nutenbreite a	16 mm
Länge L	110 mm

Breite B	44 mm
Typ	6496
Produktart	Niederzugspanner