




Rundlaufprüfgerät RGP, für Werkstück-Ø: 1-25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	443210 1-25
GTIN	2050001698803
Artikelklasse	46L

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtete und geschliffene Grundplatte mit 2 Spann-Nuten. Stufenloses Verschieben der Prismenböcke (mit Hartmetallaufgaben), der Abrollvorrichtung und des Gelenkstativs. Universalanschlag, der plangenaue und rechtwinklig zu den Prismen montiert werden kann. Durch den **Prismenwinkel von 108°** können auch polygonartige Teile geprüft werden. Gelenkstativ zur Aufnahme von Messuhr oder Fühlhebelmessgerät.

Verwendung:

Prüfen von Plan- und Rundlaufgenauigkeit von Rotationsteilen.

Lieferumfang:

Grundplatte mit 2 Prismenböcken und einem Anschlag, Abrollvorrichtung und Gelenkstativ (ohne Messuhr)

Sonderzubehör:

Gelenkstativ mit Nutenstein Nr. 443295. Abroll- und Prismenböcke Nr. 443050 – 443160 mit Breite des Nutensteins 10 h6. Höhenverstellbarer Prismenbock auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Grundplatte Länge	350 mm
für Werkstück-Ø	1 - 25 mm
Gewicht	12 kg
Grundplatte Breite	160 mm

T-Nutenbreite H7	10 mm
Produktart	Rund- und Planlaufmessgerät

Zubehör

Abrollbock-Paar für Spitzenhöhe 50/75 mm	443160 50/75
Gelenkstativ mit Nutenstein Ausladung 130 mm	443295 130
Gelenkstativ mit Nutenstein Ausladung 200 mm	443295 200
Abrollbock-Paar höhenverstellbar für maximalen Werkstück-Ø 32 mm	443050 32