



## Rundlaufprüfgerät mit geschliffener Messfläche ohne Messuhr, Spitzenhöhe: 75mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	443000 75
GTIN	4030234000176
Artikelklasse	46K

### Beschreibung

**Ausführung:****Messstativ:**

Mit Feineinstellung und Aufnahmebohrung 8 H7. Der Querarm ist in der Höhe und nach allen Seiten beliebig verstellbar.

**Reitstöcke:**

Verschiebbar. Linker Reitstock mit fester Spitze, rechter Reitstock mit beweglicher Spitze.

**Messbank:**

Genau geschliffen, mit 2 T-Nuten. Zur Aufnahme der Reitstöcke (Toleranz H7) bzw. des Messstatives.

**Ebenheit nach DIN 876/1.****Verwendung:**

Zum Messen von Rund- und Plangenaugigkeit sowie zur Vergleichsprüfung von Parallelität und Durchmesser.

**Lieferumfang:**

Messbank, Messstativ Reitstöcke oben mit 90°-Prismen zur Aufnahme unzentrierter oder überlanger Teile (maximaler Werkstück-Ø 20 mm).

### Technische Beschreibung

ganze Höhe ohne Messstativ	150 mm
Seiten- bzw. Höhengleichheit der Reitstöcke	±0,01 mm

Querarm Länge	60 mm
Säulenhöhe	150 mm
Grundplatte Breite	110 mm
T-Nutenbreite H7	10 mm
Säulen-Ø	16 mm
Gewicht	12 kg
Spitzenweite maximal	350 mm
Querarm-Ø	16 mm
Pinolen-Ø	16 mm
Grundplatte Länge	500 mm
Spitzenhöhe	75 mm
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
maximale Belastbarkeit pro Paar	10 kg
Produktart	Rund- und Planlaufmessgerät

## Zubehör

Abrollbock-Paar höhenverstellbar für maximalen Werkstück-Ø 32 mm	443050 32
Gelenkstativ mit Nutenstein Ausladung 200 mm	443295 200
Gelenkstativ mit Nutenstein Ausladung 130 mm	443295 130
Abrollbock-Paar für Spitzenhöhe 50/75 mm	443160 50/75