




## Rundlaufprüfgerät RPG, für maximalen Werkstück-Ø: 30mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	443300 30
GTIN	2050001944719
Artikelklasse	46L

### Beschreibung

**Ausführung:**

Robuste Konstruktion mit vorgespannten Wälzlagerungen.

Typ RPG für Prüfungen im Serienbereich mit 2 Schwenkhaltern und 1 Messschlitten (außerGr.30).

**Verwendung:**

Für Prüfaufgaben an Außen-, Innen- und Planflächen von Rotationsteilen. Durch die kompakte Bauform besonders für den Einsatz auf Messprojektoren, optischen Koordinaten-Messmaschinen sowie Konturmessgeräten geeignet.

**Genauigkeit:**

Rundlaufgenauigkeit **0,002 mm**.

**Lieferumfang:**

Inklusive Bedienschlüssel und Abziehstein (ohne Messuhren).

**Sonderzubehör:**

Kreuzschlitten zur Vermessung der Planfläche.

Messschlitten mit Pinole bzw. Auflagerollen.

Gelenkarm mit Messmittelaufnahme.

Hartmetall-Auflagerollen.

Elektroantrieb mit Regeltrafo.

Pneumatischer Schwenkarm mit Spannrolle.

**Hinweis:**

Alle Gerätetypen mit anderem Rollentyp (Einstichrollen bzw. zylindrische Rollen) auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Rollentyp	zylindrische Rollen
Gewicht	10,5 kg
Grundplatte Länge	120 mm
für Werkstück-Ø	3 - 30 mm
Grundplatte Breite	120 mm
Rollen-Ø	30 mm
für maximalen Werkstück-Ø	30 mm
Produktart	Rund- und Planlaufmessgerät