

**Multimeter, Gerätetyp: 9917****Bestelldaten**

Bestellnummer	473320 9917
GTIN	4045197554291
Artikelklasse	42I

Beschreibung**Ausführung:**

Ergonomisch geformtes Zweikomponenten-Gehäuse mit Gummi-Ummantelung. Großes, leicht abzulesendes digitales Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung. Auto Ranging Messgeräte. Alle Geräte mit rückseitiger Prüfspitzenhalterung zur Einhandbedienung, mit Aufstellbügel.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Digitale Service-Messgeräte mit umfangreichen Funktionen.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Lieferumfang:

Inklusive Batterien (Gr. 960 2 Stück, Gr. 9917 1 Stück), Messleitungen Nr. 473328 Gr. 2. Temperaturfühler, Verschlusskappen und Tragetasche.


Technische Beschreibung

Frequenz	0,001 Hz – 9,9 MHz
Anzeigeumfang	4000
Überspannungskategorie	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Wechselstrom AC	0,1 μ A – 10 A
Wechselspannung AC	0,1 mV – 1000 V
Grundgenauigkeit	1,5 %
Gleichstrom DC	0,1 μ A – 10 A
IP-Schutzart	IP 67
Diodenprüfung	ja
Widerstand	0,1 Ω – 40 M Ω
Gleichspannung DC	0,1 mV – 1000 V
akustischer Durchgangstest	ja
Messverfahren	RMS
Herstellerbezeichnung	9917
Haltewert-Taste	ja
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung	ja
Temperatur	-20 - 760 °C
Kapazität	1 pF – 200 μ F
automatisches Ausschalten	ja
Kalibrierung	I3
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081551 6LR61
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Stromversorgung	Nr. 081556 Gr. 6LR61
Produktart	Multimeter

Dienstleistungen

Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	027000 3
	027010 3

DAkS Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl
Nachkommastellen 3



Zubehör

Messleitungen Messspitzen-Ø 2 mm

473328 2