



Feinmessuhr IP 53, stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-Ø: 1/58mm



Bestelldaten

Bestellnummer	433600 1/58
GTIN	4031452100549
Artikelklasse	46C

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, mattverchromtes Messinggehäuse; Uhrglas unzerbrechlich.

Einspannschaft-Ø 8 mm h6, gehärtet und geschliffen.

Sehr präzise Ausführung.

Die wichtigsten Stellen des Messwerkes sind **edelsteingelagert**.

Zentralzeiger **für 1/1000-mm-Ablesung**.

Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar.

Nahezu konstante Messkraft über den ganzen Messbereich.

Stoß- und spritzwassergeschützte Präzisions-Feinmessuhr.

Funktion:

IP53: Es besteht Schutz gegen Sprühwasser, bis 60° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt) sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Technische Beschreibung

Kalibrierung	C2
Messbereich	1 mm
Skalenwert	0,001 mm
Gehäuse-Ø	58 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung	0,2 mm
Messkraft	1,3 - 1,8 N
Norm	Werksnorm
IP-Schutzart	IP 53
Messabweichung MPE (Messbereich)	5 µm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023010 12,5
Kalibrierung Messuhr Analog 0,001 maximale Messspanne 5 mm	023020 5

Zubehör

Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6

Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 50 mm	434918 50
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 25 mm	434918 25
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20
Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 50 mm	434917 50
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2

Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Schwenk-Taster	434912
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Messuhr-Glas für wassergeschützte Messuhr Typ 40	432030 40
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4