



## Rundlaufprüfgerät mit geschliffener Messfläche ohne Messuhr, Spitzenhöhe: 150mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 443000 150    |
| GTIN          | 4030234000305 |
| Artikelklasse | 46K           |

### Beschreibung

**Ausführung:****Messtativ:**

Mit Feineinstellung und Aufnahmebohrung 8 H7. Der Querarm ist in der Höhe und nach allen Seiten beliebig verstellbar.

**Reitstöcke:**

Verschiebbar. Linker Reitstock mit fester Spitze, rechter Reitstock mit beweglicher Spitze.

**Messbank:**

Genau geschliffen, mit 2 T-Nuten. Zur Aufnahme der Reitstöcke (Toleranz H7) bzw. des Messtatives.

**Ebenheit nach DIN 876/1.****Verwendung:**

Zum Messen von Rund- und Plangenaugigkeit sowie zur Vergleichsprüfung von Parallelität und Durchmesser.

**Lieferumfang:**

Messbank, Messtativ Reitstöcke ohne Prismen.

### Technische Beschreibung

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Pinolen-Ø         | 22 mm  |
| Grundplatte Länge | 700 mm |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Grundplatte Breite                          | 180 mm                      |
| Gewicht                                     | 38 kg                       |
| Seiten- bzw. Höhengleichheit der Reitstöcke | ±0,01 mm                    |
| Säulen-Ø                                    | 22 mm                       |
| Spitzenhöhe                                 | 150 mm                      |
| Spitzenweite maximal                        | 450 mm                      |
| Säulenhöhe                                  | 250 mm                      |
| ganze Höhe ohne Messstativ                  | 250 mm                      |
| Querarm Länge                               | 125 mm                      |
| Querarm-Ø                                   | 16 mm                       |
| T-Nutenbreite H7                            | 12 mm                       |
| Kalibrierung                                | Preis auf Anfrage           |
| maximale Belastbarkeit pro Paar             | 20 kg                       |
| Produktart                                  | Rund- und Planlaufmessgerät |

## Zubehör

|  |            |
|--|------------|
| Abrollbock-Paar für Spitzenhöhe 100 mm                           | 443160 100 |
| Abrollbock-Paar höhenverstellbar für maximalen Werkstück-Ø 65 mm | 443050 65  |