



Haken-Tiefenmessschieber, Messbereich: 500Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	418500 500L
GTIN	4045197203724
Artikelklasse	41Z

Beschreibung

Ausführung:

Nonius mattverchromt. Messschiene und Nonius mit sauber gravierter Skalierung. Abgewinkelte schlanke Messschiene mit Teilung auf beiden Seiten. Durch Umstecken der Messschiene **auch als Normal-Tiefenmessschieber zu verwenden**. Messflächen feinst geschliffen.

Lieferumfang:

Gr. 500L in einer Box.

Technische Beschreibung

Hakenmaß b	10 mm
Hakenmaß a	36 mm
Querschnitt Messschiene	20x5 mm
Teilung	1/20 mm
Noniuslänge	39 mm
Messbereich	0 - 500 mm
Brückenlänge	250 mm
Verpackung	stabile Box
Messabweichung E MPE	±0,1 mm
Norm	ISO 13385
Messtechnik	analog

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Kalibrierung	A2
Produktart	Tiefenmessschieber

Dienstleistungen

KalibrierungHaken-Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021220 500
DAkKS-KalibrierungHaken-Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021230 500