



Digitale Messuhr Ablesung 0,01 mm, Messbereich: 50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	434110 50
GTIN	7640125025330
Artikelklasse	46A

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Aluminiumgehäuse mit großem Anzeigefeld, 11 mm Ziffernhöhe. Sparmodus und automatisches Wiedereinschalten, **absolutes System. Nullstellung in jeder beliebigen Position** für einfachen Messwertvergleich. Min/Max/Delta, Toleranz, Umrechnungsfaktor, AutoOff. **Maßvoreinstellung (Preset)** eines beliebigen Wertes. Zwei Bezugswerte können gespeichert werden. Personalisierbare Taste für wählbare Funktion. Zählrichtungsumkehr.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, Anlifthebel Nr. 434212, Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910.

Technische Beschreibung

Gehäuse-Ø	59,5 mm
Messkraft	1,4 – 2,9 N
Kalibrierung	C1
Messbereich	50 mm

Dicke des Gehäuses	32,9 mm
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Ablesung umschaltbar	0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar	0,01 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,02 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 50 mm	023000 50
DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 100 mm	023010 100

Zubehör

Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14

Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 50 mm	434917 50
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 25 mm	434918 25
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20

Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 50 mm	434918 50
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6
Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Schwenk-Taster	434912
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Stahl-Taster Typ 12	434900 12