



## Doppelhaken-Tiefenmessschieber, Messbereich: 300mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	418520 300
GTIN	4045197203748
Artikelklasse	41Z

### Beschreibung

**Ausführung:**

Messschiene und Nonius mattverchromt, mit sauber gravierter Skalierung. Messflächen feinst geschliffen.

**Verwendung:**

Universell für Tiefenmessungen, Abstände, Aussparungen und Einstiche – besonders auch in Bohrungen. Bitte Maß a beachten.

### Technische Beschreibung

Noniuslänge	39 mm
Teilung	1/20 mm
Querschnitt Messschiene	10×3 mm
Messbereich	0 - 300 mm
Hakenmaß a	23 mm
Brückenlänge	100 mm
Verpackung	Etui
Messabweichung E MPE	±0,08 mm
Norm	ISO 13385
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX

alle Teile	gehärtet
Kalibrierung	A2
Produktart	Tiefenmessschieber

### Dienstleistungen

KalibrierungHaken-Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021220 300
DAkS-KalibrierungHaken-Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021230 300