



## Innen-Feinmessgerät HM ohne Messuhr SU, Messbereich: 160-290mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	435050 160-290
GTIN	2050001046611
Artikelklasse	46F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Selbstzentrierendes Zweipunkt-Vergleichsmessgerät mit federndem Zentrierteller. Leichtgängige und präzise Übertragung des Tastbolzenweges über Kreissegment. Die Einstellung auf unterschiedliche  $\varnothing$  erfolgt über feste, auswechselbare Messbolzen. Tastbolzen hartmetallbestückt. Gerätehalter gegen Handwärme und Umgebungstemperatur stabilisiert. Feste Messbolzen **hartmetallbestückt**.

#### Verwendung:

Zum präzisen Messen von Bohrungen bezüglich  $\varnothing$ , Rundheit und Zylindrizität, Messen von Innenprofilen.

#### Lieferumfang:

Innen-Feinmessgerät komplett (ohne Messuhr).

#### Sonderzubehör:

Verlängerungen für große Messtiefen Nr. 435142, Feinzeiger Nr. 434674, Induktiver Feinzeiger Nr. 434670, linkslaufende Messuhr 434807 Gr. 10, Digitale Messuhr 434322, Einstellringe Nr. 484030.

#### Hinweis:

Bei Verwendung von Feinzeigern ist zusätzlich eine Verlängerung Nr. 434920 Gr. 10 oder der Messtaster Nr. 434900 Gr. 16 erforderlich. Ausführungen bis Messbereich 800 mm auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Wiederholpräzision ohne Messuhr	0,5 µm
Anzahl Messscheiben	4
Messtiefe	230 mm
Messbereich	160 - 290 mm
Anzahl Messbolzen	7
Zentrierteller Breite	120 mm
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	C4
Produktart	2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

## Dienstleistungen

KalibrierungInnen-Feinmessgerät (Bauform B + C) maximaler Messbereich 800 mm	023210 800
---	------------