

**Garant****Bügelmessschraube, Messbereich: 100-125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	420402 100-125
GTIN	4045197471581
Artikelklasse	41B

**Beschreibung****Ausführung:****Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.**

Gehärtete, geschliffene Messspindel. Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz. Messtrommel blendfrei verchromt.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

**Mit kombinierter Gefühlsratsche für Einhandbedienung und Bedienung im Halter.**

**Lieferumfang:**

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

**Technische Beschreibung**

Anzahl Einstellmaße	1
Ablesung	0,01 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Messbereich	100 - 125 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtrommel-Ø	19 mm
Kalibrierung	B2
Norm	DIN 863

Gefühlsratsche	ja
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

## Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 200 mm	022050 200
KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 200 mm	022040 200

## Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 100 mm	421100 100
--------------------------------	------------