

Mitutoyo**Digitale Bügelmessschraube groß, Messbereich: 0-150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	421558 0-150
GTIN	4946368695884
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Gehärtete und geschliffene Messspindel und Messfläche; Feststellung durch Klemmhebel. Mit Gefühlsratsche. **6 leicht auswechselbare Messambosse ergeben den Messbereich von 150 mm je Satz.**

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Genauigkeit:

$(4 + L / 75) \mu\text{m}$.

Lieferumfang:

Inklusive Messspindeln, Einstellmaße, 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497445.

Technische Beschreibung

Spindel-Ø	6,35 mm
Gewicht	0,96 kg
Messbereich	0 - 150 mm
Messtrommel-Ø	18 mm
Messweg Spindel	25 mm

Spindelsteigung	0,5 mm
Anzahl Einstellmaße	5
Ablesung	0,001 mm
Kalibrierung	S3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Bügelmessschrauben mit Verlängerungen Messbereich 0-150 mm	020450 0-150
--	--------------

Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 75 mm	421100 75
Einstellmaß ganze Länge 25 mm	421100 25
Sender Typ S16E	498966 S16E
Einstellmaß ganze Länge 50 mm	421100 50
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497445 D2
Einstellmaß ganze Länge 100 mm	421100 100

Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497445 D1