

Mitutoyo**Digitale Bügelmessschraube groß, Messbereich: 150-300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	421558 150-300
GTIN	4946368695891
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Gehärtete und geschliffene Messspindel und Messfläche; Feststellung durch Klemmhebel. Mit Gefühlsratsche. **6 leicht auswechselbare Messambosse ergeben den Messbereich von 150 mm je Satz.**

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Genauigkeit:

$(4 + L / 75) \mu\text{m}$.

Lieferumfang:

Inklusive Messspindeln, Einstellmaße, 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497445.

Technische Beschreibung

Anzahl Einstellmaße	6
Spindelsteigung	0,5 mm
Messweg Spindel	25 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Messtrommel-Ø	18 mm

Messbereich	150 - 300 mm
Gewicht	1,88 kg
Ablesung	0,001 mm
Kalibrierung	S3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Bügelmessschrauben mit Verlängerungen Messbereich 150-300 mm	020450 150-300
--	----------------

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497445 D2
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D1	497445 D1
Sender Typ S16E	498966 S16E
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965