



Nuten-Bügelmessschraube, Messbereich: 75-100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	421900 75-100
GTIN	4045197203984
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Mit nichtdrehender Spindel und abgeflachten Messschneiden. Messspindel und Amboss aus gehärtetem Stahl, Bedien- und Ableseteile mattverchromt.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Messbereich	75 - 100 mm
Messschneiden Breite	0,75 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Spindel-Ø	8 mm
Messschneiden Länge	6,5 mm
Spindelsteigung	0,5 mm
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	B2
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box

Produktart	Bügelmessschraube
------------	-------------------

Dienstleistungen

Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100
--	------------

DAkkS-Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100
--	------------

Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 75 mm	421100 75
-------------------------------	-----------