

Garant

Haar-Anschlagwinkel gehärtet rostfrei, Genauigkeit 00, Schenkellänge: 150X100mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	450020 150X100
GTIN	4045197444004
Artikelklasse	41G

Beschreibung**Ausführung:**

Höchste Genauigkeit. Mit zwei keilförmigen Haarmesskanten am langen Schenkel. Ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und geläpft, Flachseiten geschliffen.

Mit starkem Anschlagschenkel.

Verwendung:

Für Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren.

Technische Beschreibung

Länge langer Schenkel	150 mm
Schenkelquerschnitt kurzer Schenkel	22×12 mm
Schenkelquerschnitt langer Schenkel	22×4 mm
Rechtwinkligkeit	0,004 mm
Länge kurzer Schenkel	100 mm
Norm	DIN 875/00

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	F1
Produktart	Haarwinkel

Dienstleistungen

KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 300 mm	025000 300
DAkKS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750