



Kegelpfanne Form D, für Gewinde: M10



Bestelldaten

Bestellnummer	375355 M10
GTIN	4020772081874
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Form C und D einsatzgehärtet, Form G vergütet.

Verwendung:

Winkelausgleich bis zu 3° bei satzweiser Verwendung.

Die Form D darf nur über Bohrungen verwendet werden, damit die Scheibe voll aufliegt.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Technische Beschreibung

Stärke h_3	4,2 mm
für Gewinde	M10
Außen- \varnothing d_4	21 mm
Bohrungs- \varnothing d_2	12 mm
Typ	6319D
Produktart	Kegelpfanne

