



Universal-Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	421750 0-25
GTIN	4045197203939
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Universal-Bügelmessschraube mit nichtdrehender Spindel. Messflächen geläpft. Aufnahme- \varnothing 5×15 mm. Stahlbügel geschmiedet und lackiert. Einsätze schnell wechselbar. Nullstellung erfolgt durch klemmbare Schiebehülsen.

Lieferumfang:

Inklusive 7 Paar wechselbare Messeinsätze.

Technische Beschreibung

Spindelsteigung	0,5 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Spindel- \varnothing	8 mm
Messbereich	0 - 25 mm
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	B1
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Bügelmessschraube ohne Einstellmaß
maximaler Messbereich 25 mm

022000 25