

Hartig

**Gewinde-Bügelmessschraube ohne Einsätze, Messbereich: 25-50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	422340 25-50
GTIN	4250099618365
Artikelklasse	46P

**Beschreibung****Ausführung:**

Gehärtete, geschliffene Messspindel mit Bohrung für Messeinsätze. Blendfrei verchromte Messtrommel. Mit Gefühlsratsche (Frikionskupplung) und mit Schnelltrieb für rasche Verstellung. Bügel wärmeisoliert.

**Verwendung:**

**Für rationelles Messen des Flanken-Ø von Außengewinden.** Ein Paar Einsätze (Kimme und Spitze) passt jeweils für mehrere Steigungen. Voraussetzung ist, dass der zu messende Flankenwinkel eingehalten wird.

**Lieferumfang:**

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß 60°; ohne Gewindeeinsätze.

**Sonderzubehör:**

Kimme und Spitze Nr. 421652.

**Hinweis:**

Weitere Messbereiche auf Anfrage lieferbar.

**Technische Beschreibung**

Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Spindelsteigung	0,5 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Messtrommel-Ø	20 mm
Messbereich	25 - 50 mm

Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

## Zubehör

Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben Steigung 3,5-5 mm	421652 3,5-5
Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben Steigung 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben Steigung 2-3 mm	421652 2-3
Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben Steigung 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben Steigung 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben Steigung 5,5-7 mm	421652 5,5-7