



Doppelschleifmaschine DS, 400 V, Typ: DS15/300



Bestelldaten

Bestellnummer	077512 DS15/300
GTIN	2050001673954
Artikelklasse	03S

Beschreibung

Ausführung:

Der **extrem laufruhige** Motor garantiert eine lange Lebensdauer auch im **Dauerbetrieb**.

Lieferung ohne Schleifscheiben.

Äußerst robuste Dreiphasen-Wechselstrom Doppelschleifmaschinen in Tischausführung. Stabile Werkstückauflagen, Wiederanlaufschutz und Augenschutzschilder gewährleisten eine hohe Sicherheit für den Anwender.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	DS15/300
Gewicht	80 kg
Leistungsaufnahme	1100 W
maximale Drehzahl	1450 min ⁻¹
Schleifscheibenbreite T	40 mm
Schleifscheibenbohrungs-Ø H	76 mm
Schleifscheiben-Ø D	300 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben

Produktart

Doppelschleifmaschine

Zubehör

Augenschutzschild für Nr. 077502 Typ DS2	077509 DS2
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK60	596610 NK60
Werkzeugaufagetisch links Typ AT2	077519 AT2
Maschinenständer passend für Maschine DS15	077513 DS15
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ SC80	596610 SC80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK60	596610 EK60
Werkzeugaufagetisch rechts Typ AT2	077525 AT2