



Kegelpfanne Form G, für Gewinde: M14



Bestelldaten

Bestellnummer	375360 M14
GTIN	4020772082017
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Form C und D einsatzgehärtet, Form G vergütet.

Verwendung:

Die Form G ist durch den großen Durchmesser auch zum Spannen über den Schlitz bei Spanneisen geeignet.

Winkelausgleich bis zu 3° bei satzweiser Verwendung.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Technische Beschreibung

Außen-Ø d ₅	40 mm
Stärke h ₄	6 mm
für Gewinde	M14
Bohrungs-Ø d ₂	16,5 mm
Typ	6319G
Produktart	Kegelpfanne

