



## Kegelpfanne Form G, für Gewinde: M16



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 375360 M16    |
| GTIN          | 4020772082024 |
| Artikelklasse | 35A           |

### Beschreibung

**Ausführung:**

Form C und D einsatzgehärtet, Form G vergütet.

**Verwendung:**

Die Form G ist durch den großen Durchmesser auch zum Spannen über den Schlitz bei Spanneisen geeignet.

Winkelausgleich bis zu 3° bei satzweiser Verwendung.

**Norm:**

**DIN 6319** (Form G ähnlich DIN 6319).

### Technische Beschreibung

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Stärke $h_4$                  | 7 mm        |
| Bohrungs- $\varnothing$ $d_2$ | 19 mm       |
| Außen- $\varnothing$ $d_5$    | 44 mm       |
| für Gewinde                   | M16         |
| Typ                           | 6319G       |
| Produktart                    | Kegelpfanne |

