




## Losser Nutenstein geschliffen zum Justieren, Nutenmaß b<sub>1</sub> der Maschine: 16mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	375375 16
GTIN	4020772071851
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Auf Umschlag genau geschliffen, dadurch kurze Ausrichtzeiten von Vorrichtungen, Maschinenschraubstöcken und Teilapparaten, die parallel zu den Tischnuten von Werkzeugmaschinen ausgerichtet werden sollen. Eine Messuhr wird dadurch nicht mehr benötigt.

#### Verwendung:

Diese losen Nutensteine werden nach dem groben Ausrichten der Vorrichtung seitlich in die Nuten geschoben. **Beim Transport der Vorrichtung stören dann keine unten vorstehenden Nutensteine und der Maschinentisch kann nicht beschädigt werden.** Pro Maschine genügen je 2Stück bzw. 4Stück bei Doppelaufspannung.

#### Norm:

**DIN 6323**

#### Werkstoff:

Stahl C 15, einsatzgehärtet.

### Technische Beschreibung

Nutenmaß b <sub>1</sub> der Maschine	16 mm
Nutenmaß b <sub>2</sub> der Vorrichtung	20 mm

Höhe H <sub>1</sub>	5,5 mm
Länge	32 mm
Höhe H	14 mm
Typ	6323
Produktart	Nutenstein